



Dati tecnici / Technical data / Données techniques

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS Vedi layout / See layout / Voir layout
 PESO / WEIGHT / POIDS 60 KG
 POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER / PUISANCE INSTALLÉE 1,4 KG



Via Zaniolo, 1145
 40027 MORDANO (Bo) Italy
 Tel. +39 0542 52915
 Fax +39 0542 56568
www.bdpsrl.com
 E-mail: commerciale@bdpsrl.com
acquisti@bdpsrl.com
tecnico@bdpsrl.com

AGENTE - AGENT



DOPA 2023 DOPA CONNECTED

- Macchina manuale per il riempimento di prodotti caldi
- Manual machine for filling hot products
- Remplisseur manuelle pour produits chauds



INDUSTRIAL AUTOMATIONS



Con questa macchina potrete dosare manualmente e con semplicità ogni tipologia di prodotto che necessita di calore per essere allo stato liquido.

Come è composta la macchina

La macchina è composta da uno speciale sistema di dosatura riscaldato azionato da un motore brushless, che nella DOPA 2023 viene alimentato con la cera dal serbatoio prodotto tramite un tubo riscaldato (optional) mentre nella DOPA CONNECTED viene collegato direttamente al serbatoio.

Inoltre la macchina è dotata di un pannello operatore con tecnologia touch screen, un tubo riscaldato e coibentato ad alta flessibilità, una pistola di dosatura nella parte terminale del tubo riscaldato, un armadio elettrico per il contenimento della componentistica di comando e un carrello con ruote piroettanti di supporto. Se richiesto (solo per quello che riguarda la DOPA 2023) la macchina può essere corredata di un connettore femmina e di tutta la componentistica di gestione necessaria per l'inserimento di un tubo riscaldato (optional).



With this machine you will be able to fill manually and easily any kind of product which needs heat to be in the liquid state.

What the machine consists of

The machine consists of a special filling system heated, operated by a brushless motor, that in the DOPA 2023 is fed with wax from the product tank by means of a heated hose (optional), whereas in the DOPA CONNECTED is directly connected to the tank.

In addition to that, the machine is equipped with an operating panel with touch screen technology, a highly flexible heated and insulated hose, a filling gun at the end of the heated hose, an electrical board containing all the command controls and a trolley with support pirouetting wheels. If requested (only for the DOPA 2023) the machine can be equipped with a female connector and all the management components necessary for inserting the heated hose (optional).



Avec cette machine il est possibile de remplir manuellement et aisément tout type de produit exigeant de la chaleur pour être à l'état liquide.

De quoi se compose la machine

La machine est composée par un système spécial de remplissage chauffé actionné par un moteur brushless qui, dans la DOPA 2023 est alimenté avec la cire depuis le réservoir du produit par le biais d'un tuyau chauffé (à option), tandis que dans la DOPA CONNECTED est directement connecté au réservoir.

De plus, la machine est douée d'un panneau opérateur avec technologie écran tactile, un tuyau chauffé et insulé très flexible, un pistolet de remplissage dans la partie finale du tuyau chauffé, une armoire électrique pour contenir les composants de contrôle et un chariot avec roues pivotantes de support. Si demandé (seulement pour ce qui est de la DOPA 2023), la machine peut être équipée d'une connecteur femelle et de tous les composants de gestion nécessaires pour insérer un tuyau chauffé (à option).



Il controllo è nelle tue mani
Tramite l'unico pulsante presente sulla pistola di dosatura, potrai eseguire il tipo di dosaggio che preferisci:

- Dosaggio a vista: per tutto il tempo che tieni premuto il pulsante di dosatura il prodotto esce, permettendoti di eseguire il riempimento "a vista" di qualsiasi contenitore. Il volume che dosi viene sempre visualizzato sul pannello di controllo.
- Dosaggio a volume: impostando un volume sul pannello operatore, se premi il pulsante e lo rilasci, il dosatore dosa il prodotto e si ferma quando arriva al volume impostato.
- Arresto della dosatura: mentre stai dosando a volume, premendo nuovamente il pulsante la dosata si arresta immediatamente.

Puoi regolare le impostazioni di dosatura senza difficoltà

Sul pannello touch screen, puoi impostare in maniera logica tutti i parametri di dosata come volume, velocità, accelerazione e tante altre impostazioni che grazie alla tecnologia di dosatura utilizzata sono molto semplici. Inoltre se digitri sul pannello il quantitativo del volume di prodotto presente nel serbatoio dal quale lo prelevi, la macchina ti segnalerà automaticamente quando il prodotto è finito.



The control is in your hands
By means of the only button present on the filling gun, you will be able to perform the kind of dosing that you prefer:

- Dosing at sight: for as long as you hold down the filling button the product comes out, allowing you to fill any container "at sight". The volume you are dosing is always displayed on the control panel.
- Dosing per volume: if you set a volume on the operating panel, when you press and then release the button, the dosing gun doses the product and then stops when it reaches the set volume.
- Stopping the dosing: when you are dosing per volume, by pressing again the button the filling stops immediately.

You can set the dosing parameters without difficulties

On the touch screen panel, you can set in a logical way all the dosing parameters such as the volume, the speed, the acceleration and many other settings that, thanks to the dosing technology used, are very easy. Moreover, if you key in on the panel the product volume quantity present inside the tank from where you take it, the machine will signal automatically when the product is finished.



Le contrôle est dans tes mains
À travers le seul bouton présent sur le pistolet de remplissage, il est possible d'effectuer le remplissage que vous préférez:

- Remplissage à vue: tout le temps que vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remplissage, le produit sort, en vous permettant de réaliser le remplissage «à vue» de n'importe quel conteneur. Le volume que vous êtes en train de remplir est toujours affiché sur le panneau de commande;
- Remplissage par volume: en paramétrant un volume sur le panneau opérateur, si vous appuyez et après relâchez le bouton, le doseur dose le produit et s'arrête dès qu'il atteint le volume paramétré;
- Arrêt du remplissage: pendant que vous êtes en train de doser par volume, en appuyant une nouvelle fois sur le bouton le dosage s'arrête immédiatement.

Vous pouvez régler les paramètres de remplissage aisément

Sur le panneau écran tactile il est possible de régler de façon logique tous les paramètres de remplissage comme le volume, la vitesse, l'accélération et beaucoup d'autres réglages qui, grâce à la technologie de remplissage employée, sont très simples. De plus, si vous tapez sur le panneau opérateur le volume de produit présent dans le réservoir d'où vous le prélevez, la machine vous signalera automatiquement quand le produit est fini.

Per ulteriori dettagli visitate il ns. sito www.bdpsrl.com nella sezione "PRODOTTI" e non esitate a contattarci. Saremo lieti di soddisfare al meglio le vostre richieste!

For any further detail please visit our website www.bdpsrl.com - section "PRODUCTS" - and do not hesitate to contact us. We will be glad to meet your requests as well as possible!

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site www.bdpsrl.com - section «PRODUCTS» - et n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de satisfaire vos demandes au mieux!